

## הוראות למשתמש



HE

### מאפיינים

1. כוונן גובה באמצעות מנגנון גלגל שיניים ומסרק עם כפתור נעילה.
2. שנתות משני צידי המתלה עבור כוונן גובה.
3. הברגה 1/4" לחיבור הלייזר.
4. תותבי הברגה 1/4" ו- 5/8" בתחתית המתלה עבור חיבור לחצובה מגנטים בגב המתלה.
5. חריצים בצורת V בגב ובתחתית המתלה למרכז על מוטות וצינורות עגולים.
6. חריצים להעברת רצועות קשירה בגב ובתחתית המתלה.
7. חור לתליית המתלה על בורג או מסמר.
8. יחידת כליבה המאפשרת להרכיב את הלייזר על פרופילים או קונסטרוקציות הנושאות תקרות גבס, ותקרות אקוסטיות.
9. יחידת הכליבה מאפשרת כוונן גובה נוסף.

